

## ESTAMPADORA-MATRIZ CON SOPORTE DE ALUMINIO

Matriz con soporte de aluminio con bisagras. Disponible para laminas layens (30x35cm), langstroth (42x20cm), dadant cuerpo (42x27cm). Posibilidad de Fabricarlas en celdilla estándar de 5,4mm (780 alvéolos/dm<sup>2</sup>) y en celdilla pequeña de 4,9mm (1000 alvéolos/dm<sup>2</sup>). También en celdilla de 5,1mm y 5,3mm. Posibilidad de fabricar también en tamaño 7mm para celdilla de zángano. Posibilidad de Fabricarlas en otros tamaños especiales tales como 32x20cm, 32x27cm, etc...




### Proceso para elaborar su láminas.

Antes de verter la cera en la maquina pulverice agua jabonosa. A continuación eche la cera caliente en la plancha inferior (se recomienda una temperatura de la cera entre 75-80°C), después cierre la matriz.

El tiempo de espera para la solidificación de la lámina de cera depende de la temperatura ambiente. Podemos ayudarnos con agua para enfriar.

<b>PROCESO PARA ELABORAR SUS LAMINAS DE CERA</b>		
		
<b>Pulverizar agua jabonosa</b> (Previamente pulverizar agua jabonosa)	<b>Verter la cera derretida</b> (No verter la cera demasiado caliente)	<b>Cerrar plancha</b> (Raspar la cera de los bordes y esperar a la solidificación de la cera)
		
<b>Abrir plancha</b> (Despegar la lamina con cuidado)	<b>Enfriar la matriz</b> (Podemos enfriar la matriz con agua)	<b>Extraer el agua</b> (Podemos extraer el agua con una toalla)

## **POSIBILIDAD DE FABRICAR LA ESTAMPADORA PREPARADA PARA SER REFRIGERADA POR AGUA**



*Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:*

***Miel Valle de los Pedroches***  
 TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

**SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517**

[www.mielvalledelospedroches.com](http://www.mielvalledelospedroches.com)

[mielvalledelospedroches@hotmail.com](mailto:mielvalledelospedroches@hotmail.com)

**14400 POZOBLANCO (Córdoba)  
 España**